




Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ Ausschalter 2-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3122 00	1	39,36	01	4010337038726
 ohne Befestigungskrallen	3842 00	1	39,36	01	4010337064381

Technische Daten

Einbautiefe	
- 3122 00:	32 mm
- 3842 00:	23 mm
Anschlussquerschnitt	
- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Durch Drehen des LED-Einsatzes um 180° auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- LED-Beleuchtungselement 230 V~, 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.