


Einsatz Tastschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3125 00	10	21,37	01	4010337038894
 ohne Befestigungskrallen	3835 00	1	21,37	01	4010337038924

Technische Daten

Einbautiefe

- 3125 00:	32 mm
- 3835 00:	23 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
---------------------------------------	---------------------

Nennleistung

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------