



**Einsatz Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~
mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~
Serienschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3135 00	1	39,52	01	4010337038917
 ohne Befestigungskrallen	3845 00	1	39,52	01	4010337064398

Merkmale

- Auch mit Wippe 1fach verwendbar.

Technische Daten

Einbautiefe
- 3135 00: 32 mm
- 3845 00: 23 mm

Nennleistung
- LEDi/ CFLi: 100 W

Lieferumfang

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.