

**Zugschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte**  
**Universal-Aus-Wechselschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß	3146 13	1	31,52	13	4010337112518

#### Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

#### Technische Daten

Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>

Nennleistung  
- LEDi/ CFLi: 100 W

#### Hinweise

- Für Wand- und Deckenmontage.

#### Lieferumfang

- Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.