



Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit N-Klemme



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|--------|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen | 3150 00 | 10/100 | 12,29 | 01 | 4010337038788 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3870 00 | 10/100 | 12,29 | 01 | 4010337064596 |

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe | |
| - 3150 00: | 32 mm |
| - 3870 00: | 23 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.