




Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Wechsler 2fach



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen | 3155 00 | 10 | 27,75 | 01 | 4010337039112 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3875 00 | 10 | 27,75 | 01 | 4010337064688 |

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |