www.partner.gira.at

## Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Wechsler 1-polig

**GIRA** Datenblatt



Spezifikation		Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	mit Befestigungskrallen	3156 00	10	12,29	01	4010337039099
	ohne Befestigungskrallen	3876 00	10/100	12,29	01	4010337064695

## Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.

## **Technische Daten**

Einbautiefe

- 3156 00: 32 mm - 3876 00: 23 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

## Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.