










Wippe mit Kontrollfenster



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	3290 01	1	5,82	01	4010337041610
 Reinweiß glänzend	3290 03	10/100	5,82	01	4010337041627
 Reinweiß seidenmatt	3290 27	10	5,82	01	4010337041641
 Anthrazit	3290 28	10	6,34	11	4010337041658
 Farbe Alu	3290 26	1	9,59	11	4010337041634
 Schwarz matt	3290 005	10	9,59	11	4010337067047
 Grau matt	3290 015	10	9,59	11	4010337110491
 Edelstahl	3290 600	1/5	16,89	11	4010337045403

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
 - Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
 - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenschlüssel-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Spannungsprüfung von vorn möglich.
 - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
 - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
 - Gut zugängliche Lösehebel.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-