



## Einsatz Zugschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3546 00	1	18,72	01	4010337064886
 ohne Befestigungskrallen	3586 00	1/5	18,76	01	4010337064909

### Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.