








## Wippe mit Kontrollfenster und Symbol Licht



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	3674 01	1	7,27	01	4010337041870
 Reinweiß glänzend	3674 03	10	7,27	01	4010337041887
 Reinweiß seidenmatt	3674 27	10	7,27	01	4010337041993
 Anthrazit	3674 28	10	7,81	11	4010337042099
 Farbe Alu	3674 26	1	11,08	11	4010337041894
 Schwarz matt	3674 005	1	11,08	11	4010337067221
 Grau matt	3674 015	1	11,08	11	4010337110583

### Merkmale

- Schwimmende Schalterwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).

- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  - Spannungsprüfung von vorn möglich.
  - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  - Gut zugängliche Lösehebel.
  - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-