




Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Wechselschalter 2fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3108 00	10	27,37	01	4010337038979
 ohne Befestigungskrallen	3818 00	10	27,37	01	4010337038757

Merkmale

- Auch mit Wippe 1fach verwendbar.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W