


**Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose
16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel
Universal-Aus-Wechselschalter**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|------|--------------------|----|---------------|
|  Grau | 4176 30 | 5/50 | 37,56 | 24 | 4010337092483 |

Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

- Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²
- Nennleistung
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Statt der SCHUKO-Steckdose können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden.
- Auch beleuchtbar anzuschließen.