









SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Steckklemmen



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4188 01	10/100	7,12	21	4010337092872
 Reinweiß glänzend	4188 03	10/100	7,12	21	4010337092896
 Reinweiß seidenmatt	4188 27	10/100	7,12	21	4010337092940
 Anthrazit	4188 28	10/100	8,86	11	4010337092957
 Farbe Alu	4188 26	10/100	13,52	11	4010337092933
 Schwarz matt	4188 005	10/100	13,52	11	4010337092865
 Grau matt	4188 015	1/5	13,52	11	4010337092889
 Edelstahl	4188 600	1/5	21,91	11	4010337092964

Merkmale

- Tragrings ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenschlüsselantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragrings.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²

Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
-