

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)  
System 55**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4414 01	1/5	19,30	01	4010337094388
Reinweiß glänzend	4414 03	1/5	19,30	01	4010337094401
Reinweiß seidenmatt	4414 27	1/5	19,30	01	4010337094425
Anthrazit	4414 28	1/5	20,57	11	4010337094432
Farbe Alu	4414 26	1/5	25,31	11	4010337094418
Schwarz matt	4414 005	1/5	25,31	11	4010337094371
Grau matt	4414 015	1/5	25,31	11	4010337094395
Edelstahl	4414 600	1/5	34,62	11	4010337094463

## Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dossenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungs fingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

## Technische Daten

Einbautiefe: 29 mm

Leitergut

- starr und flexibel:

Anschlussquerschnitt

- für Leiter von: 1,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>

---

## Hinweise

- Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55, Gira E1 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
  - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-