




## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter (IP20) TX\_44



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß   | 4453 66     | 1/5 | 12,90              | 13 | 4010337093848 |
|  Anthrazit | 4453 67     | 1/5 | 18,62              | 13 | 4010337093855 |
|  Farbe Alu | 4453 65     | 1/5 | 18,62              | 13 | 4010337093831 |

### Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Einbautiefe:                              | 29 mm                                       |
| Leitergut:                                | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur<br>- Shutter:         | 0 °C bis 45 °C                              |

### Hinweise

- Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
- Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.