








**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen
System 55**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4755 01	10	10,23	01	4010337093879
 Reinweiß glänzend	4755 03	10	10,23	01	4010337093893
 Reinweiß seidenmatt	4755 27	10/100	10,23	01	4010337093916
 Anthrazit	4755 28	10	11,44	11	4010337093923
 Farbe Alu	4755 26	1/5	15,84	11	4010337093909
 Schwarz matt	4755 005	10	15,84	11	4010337093862
 Grau matt	4755 015	1/5	15,84	11	4010337093886

Merkmale

- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.

- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
 - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
 - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
-

Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz:	0 °C bis +45 °C

Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-