


## SCHUKO-Dreifachsteckdose 16 A 250 V~ mit Montageplatte



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 4789 13     | 1  | 27,14              | 13 | 4010337092742 |

### Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitergut:                                | starr und flexibel                          |