


SCHUKO-Dreifachsteckdose 16 A 250 V~ waagrecht mit Klappdeckel WG AP



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Grau | 4789 30 | 1 | 64,42 | 14 | 4010337092773 |

Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Statt der SCHUKO-Steckdosen können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden.