




## SCHUKO-Steckdose 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Abdeckrahmen Standard 55



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend    | 4793 01     | 5  | 22,54              | 01 | 4010337095286 |
|  Reinweiß glänzend   | 4793 03     | 5  | 22,54              | 01 | 4010337095293 |
|  Reinweiß seidenmatt | 4793 04     | 5  | 22,54              | 01 | 4010337095309 |

### Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskralen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkralen.
- Einfachere Kralenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

### Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Einbautiefe:                              | 29 mm                                       |
| Leitergut:                                | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Hinweise

- Passend für Einbaudose 2fach, z. B. Kaiser, Attema UD50 und PVD 50, HAF 250 und G250, sowie Klick-Kanaldosen Van Geel.

---

## Lieferumfang

- Komplett mit Abdeckrahmen 2fach Standard 55.

---