








RF Wandsender 2fach für KNX



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 5178 01 | 1 | 130,56 | 06 | 4010337123026 |
|  Reinweiß glänzend | 5178 03 | 1 | 130,56 | 06 | 4010337123033 |
|  Reinweiß seidenmatt | 5178 27 | 1 | 130,56 | 06 | 4010337123040 |
|  Anthrazit | 5178 28 | 1 | 132,61 | 06 | 4010337123064 |
|  Farbe Alu | 5178 26 | 1 | 134,66 | 06 | 4010337123057 |
|  Schwarz matt | 5178 005 | 1 | 134,66 | 06 | 4010337123088 |
|  Grau matt | 5178 015 | 1 | 134,66 | 06 | 4010337123071 |

Merkmale

- Auf Wänden kann der Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden.
- Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer).

- Integrierte Schnittstelle USB Micro Typ B zur lokalen Programmierung und als KNX RF Schnittstelle nutzbar.
- Batteriebetriebenes Gerät.
- Gerät unterstützt KNX Secure.

Funktion "Schalten"

- Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
- Befehl bei kurzem oder langem Tastendruck.

Funktion "Dimmen"

- Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (heller-EIN, dunkler-AUS, heller/dunkler-UM).

Funktion "Jalousie"

- Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (AUF, AB, UM).

Funktion "Wertgeber"

- 1Byte, 2 Byte, 3 Byte, 14 Byte ASCII.

Funktion "Farbe"

- Farbsteuerung RGB/RGBW, toggeln von 8 Farbwerten.

Funktion "Szenennebenstelle"

- Szenenabruf und Speichern möglich, toggeln von 8 Szenen.

Funktion "Individuell"

- Diverse Funktionskombinationen bei Taste drücken bzw. loslassen.
- Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich.

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------|
| KNX Medium: | RF1.R |
| Inbetriebnahme-Modus: | S-Mode |
| Nennspannung: | DC 3 V |
| Batterien: | 1 x CR 2032 |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Sendeleistung: | max. 20 mW |
| Reichweite (Freifeld): | ca. 100 m |

Hinweise

- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
- Bei Verwendung von metallischen Abdeckrahmen kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
- Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Lieferumfang

- Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
 - Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
-