

Spannungsversorgung DC 12 V 2 A



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 REG	5319 00	1	76,39	42	4010337774037

Merkmale

- Spannungsversorgung DC 12 V für den eNet Server, eNet Funk Empfangsmodul und Externe Kamera.

Technische Daten

Nennspannung

- primär: AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- sekundär: DC 12 bis 14 V

Nennstrom

- sekundär: 2 A

Ableitstrom: max. 250 µA

Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2