


Spannungsversorgung DC 12 V 2 A



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  REG | 5319 00 | 1 | 74,97 | 42 | 4010337774037 |

Merkmale

- Spannungsversorgung DC 12 V für den eNet Server, eNet Funk Empfangsmodul und Externe Kamera.

Technische Daten

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Nennspannung | |
| - primär: | AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz |
| - sekundär: | DC 12 bis 14 V |
| Nennstrom | |
| - sekundär: | 2 A |
| Ableitstrom: | max. 250 µA |
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +50 °C |

Abmessungen

| | |
|-------------------------|---|
| Teilungseinheiten (TE): | 2 |
|-------------------------|---|