


## eNet Funk Handsender 4fach



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Anthrazit | 5354 10     | 1  | 77,33              | 42 | 4010337774099 |

### Merkmale

- Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
- Jeweils zwei Tasten gehören zu einem Kanal.
- Tastenpaare jeweils als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar.
- Status-LED.
- Batteriebetriebenes Gerät.

Mit eNet Server einstellbar:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
- Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar.
- Bediensperren.
- Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
- Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren.
- Update der Gerätesoftware.

### Technische Daten

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur:   | -5 °C bis +45 °C |
| Funkfrequenz:          | 868,3 MHz        |
| Reichweite (Freifeld): | ca. 100 m        |
| Nennspannung:          | DC 3 V           |
| Batterie               |                  |
| - Typ:                 | CR 2450N         |
| - UN-Nr.:              | 3091             |

## Hinweise

- Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

---

## Lieferumfang

- Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

---

## Abmessungen in mm

B 53

H 93

T 15,5

---