









**System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard  
System 55**



| Spezifikation  | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend    | 5375 01     | 1/5 | 76,10              | 02 | 4010337051138 |
|  Reinweiß glänzend    | 5375 03     | 1/5 | 76,10              | 02 | 4010337051145 |
|  Reinweiß seidenmatt  | 5375 27     | 1/5 | 76,10              | 02 | 4010337051169 |
|  Anthrazit            | 5375 28     | 1/5 | 78,99              | 02 | 4010337051176 |
|  Farbe Alu            | 5375 26     | 1/5 | 83,55              | 02 | 4010337051152 |
|  Schwarz matt         | 5375 005    | 1/5 | 83,55              | 02 | 4010337051183 |
|  Grau matt            | 5375 015    | 1/5 | 83,55              | 02 | 4010337087298 |
|  Edelstahl (lackiert) | 5375 600    | 1/5 | 91,82              | 02 | 4010337051190 |

## Merkmale

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
- Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
- Einstellbare Helligkeitsschwelle.
- Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar.
- Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleneinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
- Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.

---

## Technische Daten

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Erfassungswinkel:               | 180°              |
| Helligkeitswert                 |                   |
| - einstellbar:                  | ca. 5 bis 500 lx  |
| - fest:                         | Tagbetrieb        |
| Empfindlichkeit:                | 25, 50, 75, 100%  |
| Schutzart                       |                   |
| - System 55, Flächenschalter:   | IP20              |
| - TX_44:                        | IP44              |
| Nachlaufzeit:                   | ca. 2 min fest    |
| Montagehöhe bis 2,20 m          |                   |
| - Erfassungsbereich nach vorne: | max. 15 m         |
| - Reichweite zu jeder Seite:    | max. 10 m         |
| Montagehöhe bis 1,10 m          |                   |
| - Erfassungsbereich nach vorne: | max. 10 m         |
| - Reichweite zu jeder Seite:    | max. 9 m          |
| Umgebungstemperatur:            | -20 °C bis +45 °C |