

eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| | 5422 00 | 1/5 | 152,08 | 42 | 4010337774198 |

Merkmale

- Die eNet Funk Steuereinheit DALI ermöglicht das Schalten und Helligkeitseinstellung von DALI Leuchten.
- Gemeinsame Bedienung aller angeschlossenen DALI Vorschaltgeräte, Broadcast.
- DALI Versorgung für max. zwölf Teilnehmer.
- Parallelschalten von bis zu sechs Funk Steuereinheiten DALI Mini um max. 72 Teilnehmer zu versorgen.
- Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar.
- Szenenbetrieb.
- Statusrückmeldung an eNet Funksender.
- Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.

Mit eNet Server einstellbar:

- Maximale Helligkeit.
- Dimmgeschwindigkeit.
- Nachlaufzeit.
- Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
- Auf- bzw. Abdimmrampe.
- Abschaltvorwarnung.
- Dauer-Ein, Dauer-Aus.
- Hotelfunktion.
- Lichtregelung.
- Repeaterfunktion.
- Lokalisierung des Geräts.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Stand-by: | max. 2 W |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +70 °C |
| Nennspannung DALI: | DC 16 V |
| Ausgangstrom: | max. 24 mA |
| Anschlussquerschnitt: | max. 4 mm ² |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Funkfrequenz: | 868,0 bis 868,6 MHz |
| Reichweite (Freifeld): | ca. 100 m |
| Abmessungen - B x H : | 53x 28 mm |

Hinweise

- Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
-