

**Einsatz BNC 2fach
Crimpanschluss**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	5630 03	1/5	49,15	01	4010337460251
 Schwarz matt	5630 10	1/5	49,15	01	4010337460268

Technische Daten

Wellenimpedanz:	50 Ω
Einbautiefe:	25 mm

Hinweise

- Nicht für Montagerahmen mit Klappdeckel geeignet.
- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:

Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.

Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.

- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.

- Installationsempfehlung:

Kaiser Elektronic-Dosen

Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02

Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94

Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40