

Einsatz Cinch Audio Kupplung



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|-------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
| Reinweiß glänzend | 5631 03 | 1/5 | 56,20 | 01 | 4010337460282 |
| Schwarz matt | 5631 10 | 1/5 | 56,20 | 01 | 4010337460299 |

Technische Daten

Einbautiefe
- Kupplung: mind. 10 mm

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:

Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.

Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.

- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.

- Installationsempfehlung:

Kaiser Elektronic-Dosen

Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02

Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94

Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40