




Einsatz SAT-F-Buchse 2fach Kupplung



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	5651 01	1/5	57,37	01	4010337460992
 Reinweiß glänzend	5651 03	1/5	57,37	01	4010337461005
 Schwarz matt	5651 10	1/5	57,37	01	4010337461012

Technische Daten

Einbautiefe:	20 mm
Wellenimpedanz:	75 Ω
Für Innenleiter:	Ø 0,6 bis 1 mm

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:

Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.

Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.

- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.

- Installationsempfehlung:

Kaiser Elektronik-Dosen

Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02

Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94

Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40