


## Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Serienschalter	0105 00	10/100	15,70	01	4010337105008

### Technische Daten

#### Einbautiefe

- 0105 00:	28 mm
- 0108 00:	32 mm

#### Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	---------------------

#### Nennleistung

- LED/ CFL:	100 W
-------------	-------

### Hinweise

- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.