


## Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Ausschalter 2-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	0112 30	10	46,55	14	4010337112303

### Merkmale

- Mit Glimmlampenelement.

### Technische Daten

- Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nennleistung  
- LED/ CFLi: 100 W

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

### Lieferumfang

- Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigelegt.
- Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigelegt.
- Glimmlampenelement 230 V~ 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.