



Fußbodenleergehäuse Unterputz mit Klappdeckel



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Alu-Druckguss	0118 00	1	206,47	17	4010337041252
 Edelstahloptik matt	0118 20	1	420,75	17	4010337118206

Merkmale

- Fußbodenleergehäuse zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations- und Kommunikationstechnik (z. B. Steckdosen, Steckdosen mit Vollplatte, TAE-Anschlussdosen etc.).
- Für komplette Einheiten sind die Gehäuse mit rückseitig gesetzten Verbindungsklammern nach allen Seiten anreihbar.

Technische Daten

Schutzart: IP41

Hinweise

- Beim Fußbodeneinbau muss über die Vorprägung im Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser sichergestellt werden.

Abmessungen in mm

Alu-Druckguss:	B 112	H 112	T 61,5
Edelstahloptik matt:	B 112	H 112	T 63,9