

## Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Ausschalter 2-polig



| Spezifikation  | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 0122 112    | 1/5 | 46,74              | 01 | 4010337043782 |

### Technische Daten

|   |                     |
|---|---------------------|
| Einbautiefe:  | 28 mm               |
| Anschlussquerschnitt<br>- für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nennleistung<br>- LEDi/ CFLi:                                 | 100 W               |

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

### Lieferumfang

- Glühlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.