© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe 2fach Serienschalter



Spezifikation		Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o.	MWSt.	PS	EAN
\bigcirc	Reinweiß	0125 40	1/5		31,03	01	4010337125402
	Grau	0125 42	1/5		31,03	11	4010337125426
	Rot	0125 43	1/5		31,03	11	4010337125433
	Blau	0125 46	1/5		31,03	11	4010337125464
	Schwarz	0125 47	1/5		31,03	11	4010337125471

Technische Daten

Einbautiefe

- 0125 ..: 28 mm - 0128 ..: 32 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Nennleistung

- LEDi/ CFLi: 100 W