




**Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach  
Wechselschalter 2fach**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0128 66	1	46,83	13	4010337128663
 Anthrazit	0128 67	1	50,47	13	4010337128670
 Farbe Alu	0128 65	1	50,47	13	4010337128656

**Technische Daten**

## Einbautiefe

- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm

## Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	---------------------

## Nennleistung

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

**Hinweise**

- Mit abtastbarer Bedienungsführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.