









## Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	0136 01	1/5	34,39	01	4010337136019
 Reinweiß glänzend	0136 03	1/5	34,39	01	4010337136033
 Reinweiß seidenmatt	0136 27	1/5	34,39	01	4010337136279
 Anthrazit	0136 28	1/5	34,92	11	4010337136286
 Farbe Alu	0136 26	1/5	38,04	11	4010337136262
 Schwarz matt	0136 005	1/5	38,04	11	4010337037941
 Grau matt	0136 015	1/5	38,04	11	4010337077190
 Edelstahl	0136 600	1/5	45,16	11	4010337021766

### Technische Daten

Einbautiefe: 28 mm

Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.  
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24.

## Nennleistung

- LEDi/ CFLi:

100 W

---

## Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.
  - Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
- 

## Lieferumfang

- Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.
-