


Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	0136 112	1/5	36,10	01	4010337043911

Technische Daten

Einbautiefe:	28 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Lieferumfang

- Glühlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.