


Schlüsselschalter 10 AX 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder Schalter 2-polig



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Grau | 0144 30 | 1 | 158,78 | 02 | 4010337144304 |

Hinweise

- Schloss bitte separat bestellen.
- Die Demontage des Gehäusedeckels ist nur möglich, wenn sich das Schloss in Entriegelungsposition befindet.
- Einführung M20 von unten.

Lieferumfang

- Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

Gehäuse Alu-Druckguss: B 75 H 75 T 66