

Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig 0154 00		1/5	29,36	01	4010337154006
 Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig 0157 00		1/5	40,13	01	4010337157007

Technische Daten

Einbautiefe:	31 mm
Anschlussquerschnitt - für starre Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung - LEDi / CFLi:	100 W

Hinweise

- Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
- Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.