

**Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte
Standard 55, Serienschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	0175 01	1	39,15	01	4010337175018
 Reinweiß glänzend	0175 03	1	39,15	01	4010337175032

Merkmale

- Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:	30 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter bis:	2,5 mm ²

Hinweise

- Nicht bruchsicher.
- Passend in jede handelsübliche Gerätedose.