







Stereolautsprecher-Steckdose



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 0402 01 | 1/5 | 18,71 | 01 | 4010337402015 |
|  Reinweiß glänzend | 0402 03 | 1/5 | 18,71 | 01 | 4010337402039 |
|  Reinweiß seidenmatt | 0402 27 | 1/5 | 18,71 | 01 | 4010337402275 |
|  Anthrazit | 0402 28 | 1/5 | 21,31 | 11 | 4010337402282 |
|  Farbe Alu | 0402 26 | 1/5 | 23,96 | 11 | 4010337402268 |
|  Schwarz matt | 0402 005 | 1/5 | 23,96 | 11 | 4010337037880 |

Merkmale

- Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe: 31 mm
Anschlussquerschnitt max.: 1,5 mm²

Hinweise

- Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm².
 - Als Einsatz für High-End-Lautsprechersteckverbinder (WBT) und Datenhaube verwenden.
-