

## Stereolautsprecher-Steckdose



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß  | 0402 40     | 1/5 | 21,02              | 01 | 4010337402404 |
|  Grau    | 0402 42     | 1/5 | 21,02              | 11 | 4010337402428 |
|  Rot     | 0402 43     | 1/5 | 21,02              | 11 | 4010337402435 |
|  Blau    | 0402 46     | 1/5 | 21,02              | 11 | 4010337402466 |
|  Schwarz | 0402 47     | 1/5 | 21,02              | 11 | 4010337402473 |

### Merkmale

- Mit Schraubklemmen.

### Technische Daten

Einbautiefe: 31 mm  
Anschlussquerschnitt max.: 1,5 mm<sup>2</sup>

### Hinweise

- Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm<sup>2</sup>.

- Als Einsatz für High-End-Lautsprechersteckverbinder (WBT) und Datenhaube verwenden.

---