© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß	0448 40	1/5	15,51	01	4010337448402
Grau	0448 42	1/5	15,51	11	4010337448426
Rot	0448 43	1/5	15,51	11	4010337448433
Blau	0448 46	1/5	15,51	11	4010337448464
Schwarz	0448 47	1/5	15,51	11	4010337448471

Technische Daten

Einbautiefe:	31 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

- Speziell geeignet für Winkelstecker.
- Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.
- Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24.