


Trennrelais 2fach



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  REG | 0861 00 | 1 | 94,26 | 02 | 4010337861003 |

Merkmale

- Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben.
- Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt.
- Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter.

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50 Hz |
| Schaltstrom: | 4 A, $\cos \phi \geq 0,8$ ind., 100 % ED |
| Anschlüsse | |
| - Versorgung: | 2 x Schraubklemme |
| - Zentral: | 2 x Schraubklemme |
| - Antrieb 1, 2: | je 2 Schraubklemmen |
| - Nebenstelle 1, 2: | je 1 Schraubklemme |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +70 °C |

Hinweise

- Das Trennrelais REG wird auf einer Hutprofilschiene montiert.

Abmessungen

| | |
|-------------------------|-----|
| Teilungseinheiten (TE): | 2,5 |
|-------------------------|-----|