

## Tür- bzw. Fensterkontakt



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWhSt.	PS	EAN
 Weiß	0953 02	1	22,40	03	4010337953029
 Braun	0953 06	1	22,40	03	4010337953067

### Merkmale

- Magnetkontakt ist staub- und wassergeschützt in ein Glasröhrchen eingeschmolzen (Reedkontakte).
- Reedkontakt wird berührungslos durch einen Permanentmagneten betätigt.
- Reedkontakt wird bspw. im Türrahmen, Magnet in die Tür eingelassen.

### Technische Daten

Kontaktart:	Schließer 1-polig
Schaltspannung:	max. DC 100 V
Schaltstrom:	max. 0,5 A
Kontaktbelastbarkeit:	max. 10 W oder 10 VA
Übergangswiderstand:	0,15 $\Omega$
Zul. Betriebsspannung:	max. 40 V
Anschlusskabel:	5 m LIYY 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> , $\varnothing$ 3,2 mm

### Hinweise

- Dieser Tür- bzw. Fensterkontakt ist zur Verwendung mit der Alarmzentrale Connect 5201 00 bzw. mit dem I/O-Modul 5251 16 geeignet.
- Beim Anschluss an den Funk Magnetkontakt ist der 200 k $\Omega$  Widerstand, der dem Funk Magnetkontakt beiliegt, zu verwenden.
- Beim Einbau in Stahlprofile (magnetischer Werkstoff) können nur Blockreedkontakte verwendet werden.

