

**Profil 55 mit Befestigungswinkel
2fach**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert) | 1192 27 | 1 | 127,75 | 17 | 4010337192275 |
| Aluminium | 1192 26 | 1 | 113,44 | 17 | 4010337192268 |

Merkmale

- Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage.
- Mit Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
- Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

Hinweise

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
- Über die Befestigungswinkel bzw. Standfüße kann das Profil 55 sowohl als Tischgehäuse als auch unter Hängeschränken oder in Ecken installiert werden.

Abmessungen in mm

| | | | |
|---------------|-----|-----|-----|
| 2fach: | 158 | 107 | 107 |
| 3fach: | 230 | 107 | 107 |
| 5fach 600 mm: | 587 | 107 | 107 |
| 8fach: | 587 | 107 | 107 |