


Externe Kamera



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWhSt.	PS	EAN
 Reinweiß	1220 00	1	616,03	10	4010337100058

Merkmale

- Externe Kamera für die Wand- und Deckenmontage mit variablem Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich.
- Die Kamera kann beliebig im Eingangsbereich installiert und über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikationssystem integriert werden.
- Lichtempfindlicher Chipsatz für klare Bilddarstellung bei schwachen Lichtverhältnissen.
- Einschaltbare IR-LEDs für Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit.
- Kameramodul und Gehäuse für eine einfache und schnelle Installation.
- Kameramodul in drei Achsen einstellbar.

Technische Daten

Nennspannung:	DC 12 V +10 %
Stromaufnahme - DC 12 V:	max. 500 mA
Anschlüsse:	1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x Spannungsversorgung (DC)
Kamera	
- Bildaufnehmer:	1/2,9" Progressiv Scan CMOS
- Typ:	Vario, manuell
- Objektiv:	2,8 bis 12 mm
- Auflösung:	480 TVL
- Horizontaler Blickwinkel:	28° bis 85°
Tag-/Nachtumschaltung:	Elektromechanischer IR-Cut Filter
Electronic-Shutter-Regelung:	1/50 bis 1/50 000 s
Kamerasteuerung:	On-Screen-Display (OSD), Joystick am Kabel
Mindestbeleuchtung	
- Tag:	0,05 lx
- IR-Modus:	0 lx
IR LED:	24 LED

IR Reichweite:	20 m
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Schutzart:	IP66
Luftfeuchtigkeit:	max. 90%
Gewicht:	ca. 660 g

Abmessungen in mm

Externe Kamera:	Ø 126	H 100,3
-----------------	-------	---------
