


## Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWhSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|---------------------|----|---------------|
|  | 1259 00     | 1  | 113,19              | 18 | 4010337259008 |

### Merkmale

- Bis zu zwölf mechanische Klingeltaster anschließbar.
- Weitere Klingeltaster können über zusätzliche Erweiterungsmodule angeschlossen werden.
- Es können bis zu elf Erweiterungsmodule an einen Einbaulautsprecher angeschlossen werden.
- Wechselspannungsabfrage der Klingeltastenanschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
- Kleine Bauform.
- Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
- Befestigung des Erweiterungsmoduls durch Schrauben oder Kleben.

### Technische Daten

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Anschlüsse                            |                    |
| - mech. Klingeltaster:                | 12 x Schraubklemme |
| - gemeinsame Masse der Klingeltaster: | 1 x Schraubklemme  |
| - Verbindungskabel:                   | 2 x Steckerleiste  |
| Schutzart:                            | IP44               |
| Umgebungstemperatur:                  | -25 °C bis +70 °C  |

### Hinweise

- Modul zur Erweiterung des Einbaulautsprechers, wenn mehr als acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden sollen.
- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP).
- Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand.

## Lieferumfang

- Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

---

## Abmessungen in mm

|                           |      |        |      |
|---------------------------|------|--------|------|
| inkl. Befestigungslasche: | B 67 | H 66,4 | T 27 |
| ohne Befestigungslasche:  | B 67 | H 56   | T 27 |

---