




## Türstation 1fach TX\_44



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß   | 1260 66     | 1  | 349,30             | 18 | 4010337260660 |
|  Anthrazit | 1260 67     | 1  | 359,81             | 18 | 4010337260677 |
|  Farbe Alu | 1260 65     | 1  | 359,81             | 18 | 4010337260653 |

### Merkmale

- Montage in handelsüblichen Unterputz-Gerätedosen.
- Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX\_44.
- Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftasten, Info-Modul, Farbkamera, Keyless In.
- Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Wetterfester Lautsprecher.
- Hochwertiges Elektretmikrofon.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuscherdrückung).
- Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
- Quittungston bei Ruftastenbetätigung.
- Sprechlautstärke einstellbar.
- Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
- Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
- Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice [www.beschriftung.gira.de](http://www.beschriftung.gira.de) oder die Gira Beschriftungssoftware.
- Binäreingang zum Anschluss eines potenzialfreien Tasters (Schließer) als Ruftaster.
- Ruftaster 1fach

### Technische Daten

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung:    | über 2-Draht-Bus  |
| Anschlüsse Busankoppler |                   |
| - 2-Draht-Bus:          | 2 x Schraubklemme |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - Zusatzversorgung: | 2 x Schraubklemme |
| - Binäreingang:     | 2 x Schraubklemme |
| - Verbindungskabel: | 2 x Steckerleiste |
| - Video:            | 1 x Steckerleiste |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Anschlüsse Sprecheinsatz |                   |
| - Verbindungskabel:      | 2 x Steckerleiste |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +70 °C |
|----------------------|-------------------|

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP44 |
|------------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Einbautiefe: | 30 mm |
|--------------|-------|

---

## Abmessungen in mm

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| Namensschild: | B 62 | H 62 |
|---------------|------|------|

---