

**Farbkamera für Türstation
TX_44**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	1265 66	1	827,36	10	4010337265665
 Anthrazit	1265 67	1	831,35	10	4010337265672
 Farbe Alu	1265 65	1	831,35	10	4010337265658

Merkmale

- Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose.
- Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44.
- Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit.
- Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachumschaltung.
- Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich.
- Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich.
- Automatische Gegenlichtkompensation.
- Automatischer Weißabgleich.
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC).
- Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung.
- Spritzwasserdichte Abdeckung.
- Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	über Verbindungskabel
Anschluss Verbindungskabel:	2 x Steckerleiste
Schutzart:	IP44
Spannungsversorgung - bis 2 Kameras:	über Verbindungskabel

- ab 3. Kamera: über Spannungsversorgung für Türkommunikation

Anschlüsse

- Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste
- Video: 1 x Steckerleiste

Bildaufnahmeelement: CCD-Sensor 0,85 cm (1/3")

Öffnungswinkel Weitwinkelobjektiv: 150°

Sichtbarer Erfassungsbereich der Kamera: 100°

Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung): 140°

Farbsystem: PAL

Bildelemente: 500 (H) x 582 (V)

Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien

Umschaltschwelle Farbbetrieb auf SW-Betrieb: 1 lx

Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb: 0,1 lx

Elektronische Blende Verschlusszeit: bis zu 1/100000 s

IR-Filter: integriert

Empfohlene Montagehöhe Kamera: 1,50 m

Einbautiefe: 39 mm

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C

Hinweise

- Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden.
 - Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule.
 - Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht.
-