

Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage 3fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Aluminium Reinweiß (lackiert)	1363 27	1	115,12	17	4010337363279
 Aluminium	1363 26	1	95,89	17	4010337363262

Merkmale

- Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung.
- Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
- Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

Hinweise

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.

Abmessungen in mm

1fach:	87	86	53
2fach:	158	86	53
3fach:	230	86	53
5fach:	372	86	53
5fach 600 mm:	587	86	53
8fach:	587	86	53